


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.133

PDU, mezinárodní, provedení basic

State: 18.7.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.133 - PDU, mezinárodní, provedení basic

Rozvod proudu v IT skříní v různých provedeních. Přívod - CEE (16 A/32 A) a výstupy C13 a C19.
Rozváděný výkon 3,7 kW až 22 kW.

Features

Obj. č.	DK 7955.133
Provedení	PDU Basic
Materiál	Hliníkový profil, černě eloxovaný
Rozměry	Šířka: 44 mm Hloubka: 62 mm Délka: 1.365 mm
Počet zásuvek a typ	24 x C13 / 6 x C19
Zásuvky	24 x přístrojová zdířka C13 6 x přístrojová zdířka C19
Jmenovitý proud (max.)	32 A
Napájení	Počet: 1 Fáze pro každé napájení: 3~
Délka přívodního kabelu	3 m
Způsob (elektrického) připojení	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	6
Směrnice	Směrnice EMC 2014/30/EU Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
Normy	EN 60950-1
Rozsah provozních teplot	0 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...95 %
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...70 °C
Vhodné pro	Typ skříně: TS IT: ≥ 1.800 mm
Balení	1 ks

Features

Netto hmotnost	5.634
Brutto hmotnost	5.931
Číslo celní sazby	85366990
EAN	4028177684959
ECLASS 8.0	27142604