

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.201

PDU, mezinárodní, provedení metered

State: 21.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.201 - PDU, mezinárodní, provedení metered

Kompaktní základní rozvod proudu s měřením energie pro každou fázi resp. napájení. Rychlý přehled potřebného výkonu kompletní IT skříně. Rozváděný výkon až 22 kW

Features

Obj. č.	DK 7955.201
Provedení	PDU, metered
Materiál	Hliníkový profil, černě eloxovaný
Rozměry	Šířka: 44 mm Hloubka: 62 mm Délka: 710 mm
Počet zásuvek a typ	12 x C13
Zásuvky	12 x přístrojová zdírka C13
Jmenovitý proud (max.)	16 A
Napájení	Počet: 1 Fáze pro každé napájení: 1~
Délka přívodního kabelu	3 m
Způsob (elektrického) připojení	C20
Směrnice	Směrnice EMC 2014/30/EU Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
Normy	EN 60950-1
Rozsah provozních teplot	0 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...95 %
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...70 °C
Vhodné pro	Typ skříně: TS IT: ≥ 1.200 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1.9
Brutto hmotnost	3

Features

Číslo celní sazby	85366990
EAN	4028177685277
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604