

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.310

PDU, mezinárodní, provedení switched

State: 23.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.310 - PDU, mezinárodní, provedení switched

Jednotlivě spínatelné zásuvky jsou centrálním výkonnostním znakem PDU, jež samozřejmě poskytuje i funkci měření pro každou fázi resp. vstup. Na displeji OLED se zobrazují aktuální data o spotřebě.

Features

Obj. č.	DK 7955.310
Provedení	PDU, switched
Materiál	Hliníkový profil, černě eloxovaný
Rozsah dodávky	včetně přívodního kabelu H05-VV (3 m) s namontovaným vstupním konektorem
Rozměry	Šířka: 44 mm Hloubka: 85 mm Délka: 1.360 mm
Počet zásuvek a typ	24 x C13 / 4 x C19
Zásuvky	24 x přístrojová zdířka C13 4 x přístrojová zdířka C19
Jmenovitý proud (max.)	16 A
Napájení	Počet: 1 Fáze pro každé napájení: 1~
Délka přívodního kabelu	3 m
Způsob (elektrického) připojení	CEE
Směrnice	Směrnice EMC 2014/30/EU Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
Normy	EN 60950-1 IEC 61 000-4 IEC 61 000-6 EN 55 022
Rozsah provozních teplot	0 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...95 %

Features

Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...70 °C
Vhodné pro	Typ skříně: TS IT: ≥ 1.800 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	3.2
Brutto hmotnost	5
Číslo celní sazby	85366990
EAN	4028177685192
ECLASS 8.0	27142604