

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7955.332

## PDU, medzinárodné, prevedenie switched

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.332 - PDU, medzinárodné, prevedenie switched

Individually switchable output slots are the key performance feature of the PDU, which of course also offers a measuring function per phase/input. Current consumption data is shown on the OLED display.

## Features

Obj. č.	DK 7955.332
Prevedenie	PDU, switched
Materiál	Hliníkový profil, čierno eloxovaný
Rozsah dodávky	vrátane prívodného kábla H05-VV (3 m) s namontovaným vstupným konektorom
Rozmery	Šírka: 44 mm Hĺbka: 85 mm Dĺžka: 1.480 mm
Počet zásuviek a typ	24 x C13 / 6 x C19
Zásuvky	24 x IEC 320 socket C13 6 x IEC 320 socket C19
Menovitý prúd (max.)	16 A
Napájanie	Počet: 1 Fáza pre každé napájanie: 3~
Dĺžka prívodného kábla	3 m
Spôsob (elektrického) pripojenia	CEE
Smernica	Smernica EMC 2014/30/EÚ Smernica o nízkom napätí 2014/35/EU
Normy	EN 60950-1 IEC 61 000-4 IEC 61 000-6 EN 55 022
Rozsah prevádzkových teplôt	0 °C...45 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)	10...95 %

# Features

Rozsah skladovacích teplôt	-25 °C...70 °C
Vhodné pre	Typ skrine: TS IT: ≥ 1.800 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	4,8 kg
Brutto hmotnosť	6 kg
Číslo colnej sadzby	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Popis výrobku	DK PDU international, switched version, Energy measurement per phase, switchable, WLD: 44x1480x85 mm, 24xC13, 6xC19, black, CEE, 3~, 16 A