



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.522

PDU UK, provided metered

State: 17.5.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.522 - PDU UK, provedení metered

Inteligentní PDU se síťovým rozhraním a evidencí nasbíraných dat pro každý výstup. Lze použít v síti např. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP s displejem. Přívod - CEE (16 A/32 A) s výstupy BS 1363 (UK). Rozváděný výkon 3,7 kW až 22 kW.

Features

Obj. č.	DK 7955.522
Popis výrobku	Měření energie na každé fázi, tzn. spotřeby celého IT rozváděče. Díky kompaktní jednotce PDU lze každý IT rozváděč snadno vybavit profesionálním rozvodem proudu. U TS IT rozváděče je možná dokonce montáž bez nářadí. Kompaktní konstrukce umožňuje snadnou montáž. Displej OLED ukazuje spotřebu energie. Integrovaný webový server umožňuje přímé napojení do sítě s rozsáhlou správou uživatelů. Redundantní rozvod proudu probíhá ze všech fází a dodatečně přes existující síť Power-over-Ethernet. Jednotka PDU nabízí rozsáhlé monitorovací funkce. Vysoká spolehlivost je zajištěna přesností měření 1 %.
Materiál	Hliníkový profil, černě eloxovaný
Rozměry	Šířka: 44 mm Hloubka: 62 mm Délka: 1.955 mm
Počet zásuvek a typ	20 x BS 1363 / 4 x C19
Zásuvky	20 x GB (typ G, BS 1363) 4 x přístrojová zdířka C19
Jmenovitý proud (max.)	32 A
Napájení	Počet: 1 Fáze pro každé napájení: 1~
Délka přívodního kabelu	3 m
Způsob (elektrického) připojení	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	2
Rozsah provozních teplot	0 °C...45 °C

Features

Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...95 %
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...70 °C
Vhodné pro	Typ skříně: TS IT: ≤ 2.200 mm
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	6,06 kg
Číslo celní sazby	85366990
EAN	4028177685086
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604