

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.130 PDU basic

State: 11.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.130 - PDU basic

High-end IT rack power distribution: Robust PDU with compact basic power distribution for the IT environment.



Features

| | |
|------------------------------|---|
| Obj. č. | DK 7979.130 |
| Prevedenie | PDU Basic |
| Výhody | Pri vertikálnej montáži je možné bez použitia náradia vykonať inštaláciu v Zero-U-Space v rozvádzači Rittal VX IT alebo TS IT Farebné značenie fáz a poistkových obvodov (L1 = ružová, L2 = čierna, L3 = biela) Montážna sada pre VX IT bez nutnosti použitia náradia |
| Materiál | Hliníkový pretlačovaný profil, eloxovaný Zásuvné sloty: plast |
| Rozsah dodávky | Aretácia konektorov pre konektory IEC C14, C20 Vrátane upevňovacieho materiálu |
| Voliteľné doplnky | Ochrana proti prepätiu typ 3 s vymeniteľnými zvodíčkmi v prevádzke, s monitorovaním stavu, je možné integrovať do skrine PDU Iné farby skrine sú možné |
| Rozmery | Šírka: 44 mm Hĺbka: 70 mm Dĺžka: 695 mm |
| Počet zásuviek a typ | 9 x C19 |
| Menovité prevádzkové napätie | 400 V (AC) |

Features

| | |
|----------------------------------|---|
| Menovitý prúd (max.) | 16 A |
| Menovitý príkon | 11 kW |
| Napájanie | Počet: 1 Fáza pre každé napájanie: 3~ |
| Dĺžka prívodného kábla | 3 m |
| Spôsob (elektrického) pripojenia | CEE |
| Smernica | Smernica EMC 2014/30/EÚ Smernica o nízkom napätí 2014/35/EU |
| Normy | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Rozsah prevádzkových teplôt | 5 °C...50 °C |
| Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca) | 10...95 % |
| Rozsah skladovacích teplôt | -20 °C...70 °C |
| Vhodné pre | Typ skrine: VX IT enclosure frame: ≥ 1.200 mm Typ skrine: VX IT 19" mounting angles: ≥ 1.200 mm |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 2,5 kg |
| Brutto hmotnosť | 2,86 kg |
| Číslo colnej sadzby | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Popis výrobku | DK PDU basic, kompaktný rozvod napájania, ŠxVxH: 44x695x70 mm, IEC 60 320: 9 x C19, 230 V, 3~, 16 A |

Approvals

Explanations

Declaration of conformity