

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.138 PDU basic

State: 18.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.138 - PDU basic

Spolehlivý rozvod napájení v IT skříních: odolná jednotka PDU s kompaktním základním rozvodem proudu pro IT prostředí.



Features

| | |
|-------------------|--|
| Obj. číslo | DK 7979.138 |
| Popis výrobku | Kompaktní základní rozvod proudu. Díky nemodulárním napájecím jednotkám PDU basic lze jednoduše vybavit každý IT rozváděč profesionálním rozvodem proudu. V závislosti na provedení jednotky PDU je možná horizontální montáž v 19" rovině nebo vertikální montáž (též v Zero-U pozici). |
| Výhody | Při vertikální montáži lze bez použití nářadí provést instalaci v Zero-U-Space v rozváděči Rittal VX IT nebo TS IT Barevné značení fází a pojistkových obvodů (L1 = růžová, L2 = černá, L3 = bílá) Montážní sada pro VX IT bez nutnosti použití nářadí |
| Materiál | Hliníkový protlačovaný profil, eloxovaný Zásuvní sloty: plast |
| Rozsah dodávky | Aretace konektorů pro konektory IEC C14, C20 Včetně upevňovacího materiálu |
| Volitelné doplňky | Ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu, lze integrovat do skříně PDU Jiné barvy skříně jsou možné |

Features

| | |
|----------------------------------|---|
| Rozměry | Šířka: 44 mm Hloubka: 70 mm Délka: 1.295 mm |
| Počet zásuvek a typ | 18 x C13 / 12 x C19 |
| Jmenovité provozní napětí | 400 V (AC) |
| Jmenovitý proud (max.) | 16 A |
| Jmenovitý příkon | 11 kW |
| Napájení | Počet: 1 Fáze pro každé napájení: 3~ |
| Délka přívodního kabelu | 3 m |
| Způsob (elektrického) připojení | CEE |
| Směrnice | Směrnice EMC 2014/30/EU Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU |
| Normy | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Rozsah provozních teplot | 5 °C...50 °C |
| Vlhkost vzduchu (nekondenzující) | 10...95 % |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 °C...70 °C |
| Vhodné pro | Typ skříně: Rám skříně VX IT: ≥ 1.800 mm Typ skříně: Profilové lišty VX IT 19": ≥ 1.800 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 2,5 kg |
| Brutto hmotnost | 4 kg |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |

Features

Popis výrobku

PDU Basic 3 Fáze 16A CEE, 18xC13 + 12xC19, délka 1295mm, rack
min. 1800mm/1800mm

Approvals

Explanations

Prohlášení o shodě