

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.142 PDU basic

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.142 - PDU basic

High-end IT rack power distribution: Robust PDU with compact basic power distribution for the IT environment.



## Features

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Obj. č.                      | DK 7979.142   |
| Prevedenie                   | PDU Basic   |
| Výhody                       | Pri vertikálnej montáži je možné bez použitia náradia vykonať inštaláciu v Zero-U-Space v rozvádzači Rittal VX IT alebo TS IT<br>Farebné značenie fáz a poistkových obvodov (L1 = ružová, L2 = čierna, L3 = biela)<br>Montážna sada pre VX IT bez nutnosti použitia náradia |
| Materiál                     | Hliníkový pretlačovaný profil, eloxovaný<br>Zásuvné sloty: plast  |
| Rozsah dodávky               | Aretácia konektorov pre konektory IEC C14, C20<br>Vrátane upevňovacieho materiálu   |
| Voliteľné doplnky            | Ochrana proti prepätiu typ 3 s vymeniteľnými zvodičmi v prevádzke, s monitorovaním stavu, je možné integrovať do skrine PDU<br>Iné farby skrine sú možné  |
| Rozmery                      | Šírka: 44 mm<br>Hĺbka: 70 mm<br>Dĺžka: 1.495 mm   |
| Počet zásuviek a typ         | 42 x C13  |
| Menovité prevádzkové napätie | 400 V (AC)  |

# Features

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Menovitý prúd (max.)             | 16 A   |
| Menovitý príkon                  | 11 kW  |
| Napájanie                        | Počet: 1<br>Fáza pre každé napájanie: 3~   |
| Dĺžka prívodného kábla           | 3 m  |
| Spôsob (elektrického) pripojenia | CEE  |
| Smernica                         | Smernica EMC 2014/30/EÚ<br>Smernica o nízkom napätí 2014/35/EU                                       |
| Normy                            | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21                                  |
| Rozsah prevádzkových teplôt      | 5 °C...50 °C   |
| Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca) | 10...95 %  |
| Rozsah skladovacích teplôt       | -20 °C...70 °C   |
| Vhodné pre                       | Typ skrine: VX IT enclosure frame: ≥ 1.800 mm<br>Typ skrine: VX IT 19" mounting angles: ≥ 1.800 mm   |
| Balenie                          | 1 pc(s).   |
| Netto hmotnosť                   | 4,3 kg   |
| Brutto hmotnosť                  | 4,6 kg   |
| Číslo colnej sadzby              | 85366990   |
| ETIM 9                           | EC002762   |
| ETIM 8                           | EC002762   |
| ECLASS 8.0                       | 27142604   |
| Popis výrobku                    | DK PDU basic, kompaktný rozvod napájania, ŠxVxH: 44x1405x62 mm, IEC 60 320: 42x C13, 230 V, 3~, 16 A |

# Approvals

---

Explanations

Declaration of conformity