


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.801 PDU UK basic

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.801 - PDU UK basic

The power distributor is specifically designed for data centres and free-standing racks with UK (BS 1363) connectors.

## Features

Obj. č.	DK 7979.801
Prevedenie	Prevedenie 19"
Výhody	Montážna sada pre VX IT bez nutnosti použitia náradia Energeticky úsporný dizajn, nízka vlastná spotreba
Technické údaje	Farebné značenie fáz a poistkových obvodov (L1 = ružová, L2 = čierna, L3 = biela)
Materiál	Hliníkový profil, čierno eloxovaný Zásuvné sloty: plast
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Voliteľné doplnky	Ochrana proti prepätiu typ 3 s vymeniteľnými zvodičmi v prevádzke, s monitorovaním stavu, je možné integrovať do skrine PDU Ochrana proti prepätiu typ 3 s vymeniteľnými zvodičmi v prevádzke, s monitorovaním stavu, je možné integrovať do skrine PDU Iné farby skrine sú možné
Rozmery	Výška: 44 mm Hĺbka: 144 mm Dĺžka: 450 mm
Počet zásuviek a typ	6 x BS 1363
Zásuvky	6 x BS 1363
Menovitý prúd (max.)	13 A
Menovitý príkon	3 kW
Napájanie	Počet: 1 Fáza pre každé napájanie: 1~
Dĺžka prívodného kábla	3 m
Spôsob (elektrického) pripojenia	UK

# Features

Smernica	Smernica EMC 2014/30/EÚ Smernica o nízkom napätí 2014/35/EU
Normy	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Rozsah prevádzkových teplôt	5 °C...50 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)	10...95 %
Rozsah skladovacích teplôt	-25 °C...70 °C
Vhodné pre	Typ skrine: VX IT enclosure frame: ≥ 800 mm Typ skrine: VX IT 19" mounting angles: ≥ 800 mm Typ skrine: TX CableNet: ≥ 800 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,7 kg
Brutto hmotnosť	2,8 kg
Číslo colnej sadzby	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Popis výrobku	DK PDU UK, basic, kompaktný rozvod napájania, ŠxVxH: 450x44x144 mm, 6xBS 1363, 230 V, 1~, 13 A

# Approvals

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------