

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.812 PDU UK basic

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.812 - PDU UK basic

The power distributor is specifically designed for data centres and free-standing racks with UK (BS 1363) connectors.



Features

Obj. č.	DK 7979.812
Prevedenie	Basic UK
Výhody	Montážna sada pre VX IT bez nutnosti použitia náradia Energeticky úsporný dizajn, nízka vlastná spotreba
Technické údaje	Farebné značenie fáz a poistkových obvodov (L1 = ružová, L2 = čierna, L3 = biela)
Materiál	Hliníkový profil, čierno eloxovaný Zásuvné sloty: plast
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Voliteľné doplnky	Ochrana proti prepätiu typ 3 s vymeniteľnými zvodičmi v prevádzke, s monitorovaním stavu, je možné integrovať do skrine PDU Ochrana proti prepätiu typ 3 s vymeniteľnými zvodičmi v prevádzke, s monitorovaním stavu, je možné integrovať do skrine PDU
Rozmery	Šírka: 44 mm Hĺbka: 70 mm Dĺžka: 845 mm
Počet zásuviek a typ	12 x BS 1363
Zásuvky	12 x BS 1363
Menovitý prúd (max.)	13 A
Menovitý príkon	3 kW

Features

Napájanie	Počet: 1 Fáza pre každé napájanie: 1~
Dĺžka prívodného kábla	3 m
Spôsob (elektrického) pripojenia	UK
Smernica	Smernica EMC 2014/30/EÚ Smernica o nízkom napätí 2014/35/EU
Normy	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Rozsah prevádzkových teplôt	5 °C...50 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)	10...95 %
Rozsah skladovacích teplôt	-25 °C...70 °C
Vhodné pre	Typ skrine: VX IT enclosure frame: ≥ 1.200 mm Typ skrine: VX IT 19" mounting angles: ≥ 1.200 mm Typ skrine: TX CableNet: ≥ 1.200 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	2,8 kg
Brutto hmotnosť	3,1 kg
Číslo colnej sadzby	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Popis výrobku	DK PDU UK, basic, kompaktný rozvod napájania, ŠxVxH: 44x845x70 mm, 12x BS 1363, 230 V, 1~, 13 A

Approvals

Approvals

Explanations

Declaration of conformity