

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7980.000

Rozšiřovacia sada ventilátora

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7980.000 - Rozširovacia sada ventilátora

For retrofitting various fan units or to supplement the fan mounting plate

Features

Obj. č.	SK 7980.000
Rozsah dodávky	Ventilátor Prívodný kábel (0,61 m) Vrátane upevňovacieho materiálu
Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)	Pri 50 Hz: 160 m ³ /h Pri 60 Hz: 180 m ³ /h
Menovité prevádzkové napätie	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel	Pri 50 Hz: 15 W Pri 60 Hz: 14 W
Rozmery	Šírka: 119 mm Výška: 119 mm Hĺbka: 38 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	-10 °C...55 °C
Hladina akustického tlaku	Pri 50 Hz: 37 dB(A) Pri 60 Hz: 37 dB(A)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,6 kg
Brutto hmotnosť	0,671 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	DK rozširovacia sada ventilátora, na použitie ako samostatný ventilátor alebo na dodatočnú montáž iných ventilátorových jednotiek alebo na doplnenie vetracieho plechu, ŠxVxH: 119x119x38 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz