

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7980.000

Rozšiřovací sada ventilátoru

State: 4.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7980.000 - Rozšiřovací sada ventilátoru

K dodatečnému vybavení různých ventilátorových jednotek nebo k doplnění nosného plechu s ventilátorem.

Features

Obj. číslo	SK 7980.000
Popis výrobku	K použití jako samostatný ventilátor nebo dodatečnou montáž jiných větracích jednotek nebo k doplnění větracího plechu.
Rozsah dodávky	Ventilátor Přívodní kabel (0,61 m) Včetně upevňovacího materiálu
Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)	Při 50 Hz: 160 m ³ /h Při 60 Hz: 180 m ³ /h
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Při 50 Hz: 15 W Při 60 Hz: 14 W
Rozměry	Šířka: 119 mm Výška: 119 mm Hloubka: 38 mm
Rozsah provozních teplot	-10 °C...55 °C
Hladina akustického tlaku	Při 50 Hz: 37 dB(A) Při 60 Hz: 37 dB(A)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,6 kg
Brutto hmotnost	0,671 kg
Číslo celní sazby	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Features

Popis výrobku

DK Rozšiřovací sada ventilátoru, k použití jako samostatný ventilátor nebo dodatečnou montáž jiných ventilátorových jednotek nebo k doplnění větracího plechu, ŠVH: 119x119x38 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz