


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7980.100

Rozšiřovací sada ventilátoru

State: 3.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7980.100 - Rozšiřovací sada ventilátoru

K dodatečnému vybavení různých ventilátorových jednotek nebo k doplnění nosného plechu s ventilátorem.

Features

| | |
|--|---|
| Obj. číslo | SK 7980.100 |
| Popis výrobku | K použití jako samostatný ventilátor nebo dodatečnou montáž jiných větracích jednotek nebo k doplnění větracího plechu. |
| Rozsah dodávky | Ventilátor Přívodní kabel (0,61 m) Včetně upevňovacího materiálu |
| Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie) | Při 50 Hz: 108 m ³ /h Při 60 Hz: 120 m ³ /h |
| Jmenovité provozní napětí | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Jmenovitý elektrický příkon Pel | Při 50 Hz: 14 W Při 60 Hz: 12 W |
| Rozměry | Šířka: 119 mm Výška: 119 mm Hloubka: 25 mm |
| Rozsah provozních teplot | -20 °C...70 °C |
| Hladina akustického tlaku | Při 50 Hz: 34 dB(A) Při 60 Hz: 34 dB(A) |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,43 kg |
| Brutto hmotnost | 0,486 kg |
| Číslo celní sazby | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Features

Popis výrobku

DK Rozšiřovací sada ventilátoru, k použití jako samostatný ventilátor nebo dodatečnou montáž jiných ventilátorových jednotek nebo k doplnění větracího plechu, ŠVH: 119x119x25 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz