


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 7980.100

## Rozšiřovacia sada ventilátora

State: 10.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 7980.100 - Rozšiřovacia sada ventilátora

For retrofitting various fan units or to supplement the fan mounting plate

## Features

Obj. č.	SK 7980.100
Rozsah dodávky	Ventilátor Prívodný kábel (0,61 m) Vrátane upevňovacieho materiálu
Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)	Pri 50 Hz: 108 m <sup>3</sup> /h Pri 60 Hz: 120 m <sup>3</sup> /h
Menovité prevádzkové napätie	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel	Pri 50 Hz: 14 W Pri 60 Hz: 12 W
Rozmery	Šírka: 119 mm Výška: 119 mm Hĺbka: 25 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	-20 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku	Pri 50 Hz: 34 dB(A) Pri 60 Hz: 34 dB(A)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,43 kg
Brutto hmotnosť	0,486 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	DK rozšiřovacia sada ventilátora, na použitie ako samostatný ventilátor alebo na dodatočnú montáž iných ventilátorových jednotiek alebo na doplnenie vetracieho plechu, ŠxVxH: 119x119x25 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz