

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7988.035

## Nosný plech ventilátoru

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7988.035 - Nosný plech ventilátoru

Dodatečná montáž shora do všech skříní pro datové sítě TS 8. Zadní prostor zůstává volný pro zavedení kabelů. Sériově 2 ventilátory. Rozšíření na max. 4/6 ventilátorů.

## Features

Obj. číslo	DK 7988.035
Popis výrobku	K dodatečnému vybavení stávajících aplikací DK-TS. Plech se namontuje zepředu na serverovou skříň, zadní prostor zůstává volný pro zavádění kabelů. Je přiložen elastický upínací profil pro utěsněné zavedení kabelů v zadní části skříně.
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Plech pro ventilátory včetně 2 ventilátorů a přídatných výřezů pro další ventilátory 1 regulátor teploty Elastický upínací profil Regulátor teploty a ventilátory jsou vzájemně propojeny na přívodní kabel (3,5 m)
Množství vzduchu dodávané z každého ventilátoru (při volném proudění)	160/180
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Množství vzduchu dodávané ventilátory (při volném proudění)	1514
Možnosti montáže	Do plného střešního plechu zvednutého distančními sloupky o délce 20 nebo 50 mm Do střešního plechu pro zavedení kabelů zvednutého distančními sloupky o délce 20 nebo 50 mm Do odvětraného střešního plechu pro zavedení kabelů
Montážní pokyn	K bočnímu oddělení a cílenému vedení vzduchu při řadovém propojení je nutný elastický upínací profil 2573.000.

# Features

Poznámka	<p>Nehodí se pro přepravu jeřábem</p> <p>V kombinaci s velkým otočným rámem nebo střešním plechem pro zavedení kabelů zezadu je nutno větrací vložku vybrat takto: větrací vložka = hloubka skříně – 200 mm</p> <p>Nelze použít ve spojení s montážním rámem 19"</p> <p>Průtok vzduchu lze zvýšit pomocí rozšiřovací sady ventilátoru 7980.000.</p> <p>Uvedená hladina akustického tlaku se vztahuje k jednomu ventilátoru</p>
Hladina akustického tlaku každého ventilátoru	37 dB(A)
Vhodné pro	Šířka: 800 mm 800 mm 800 mm Hloubka: 800 mm 1.000 mm 1.200 mm
Rozsah provozních teplot	5 °C...55 °C
Balení	1 ks
Netto hmotnost	6,267 kg
Brutto hmotnost	6,597 kg
Číslo celní sazby	84145915
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Popis výrobku	Větrací vložka pro PS/TS