


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.122

System řadových skříní VX25

State: 13.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.122 - Systém řadových skříní VX25 BMW AG

koncernový standard

Platí ve všech továrnách na komponenty a automobily společnosti BMW AG. Rozváděčové skříně VX25 s 200 mm vysokým podstavcem, pro technologii montáže TMO.

Features

Obj. č.	VX 7993.122
Materiál	Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střecha: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dveře s namontovanými 180° závěsy 8618.330 Dveře s namontovanou komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku 8618.250 včetně namontované adaptérové sady pro zámkovou vložku typu Doppelbart 7993.200 Výška podstavce: 200 mm, podstavec sestává z rohových dílů a prvků podstavce vpředu a vzadu 8660.02X, výška krytů podstavce vpředu 2× 100 mm a vzadu 1× 200 mm S pozinkovanou montážní deskou, montáž v nejzadnější poloze v posledním otvoru rastru Vpředu nahoře se systémovým LED svítidlem 2500.220, 24 V, napájení 2500.410 a s namontovaným dveřním polohovým vypínačem 2500.460
Rozměry	Šířka: 1.200 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 600 mm
Výška včetně podstavce	2 200 mm

Features

Rozměry montážní desky (Š x V)	1.099 mm x 1.896 mm
Počet dveří	2
Balení	1 ks
Netto hmotnost	191
Brutto hmotnost	204