


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.164

System řadových skříní VX25

State: 7.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.164 - Systém řadových skříní VX25 BMW AG

koncernový standard

Platí ve všech továrnách na komponenty a automobily společnosti BMW AG. Napájecí skříň CE s 200 mm vysokým podstavcem, pro technologii výroby karosérie TKB.

Features

Obj. č.	VX 7993.164
Materiál	Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střecha: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	Skříň: RAL 7035 Podstavec: RAL 9005
Rozsah dodávky	V pravých dveřích s namontovanou komfortní rukojetí a adaptérovou sadou s vložkou typu Doppelbart Vpravo a vlevo namontované bočnice 200 mm vysoký podstavec podobný 8660.02X, sestávající ze čtyř rohových dílů, dvou nad sebou namontovaných, 100 mm vysokých krytů vpředu a 200 mm vysokých krytů vpravo, vlevo a vzadu Vpředu nahoře se systémovým LED svítidlem 2500.220, 24 V, napájení 2500.410 a s namontovaným dveřním polohovým vypínačem 2500.460 Dveře jsou nahoře spojeny prostřednictvím plochého zemnicího pásu 2412.316 s konstrukcí. bez montážní desky Dvojkřídlé dveře s namontovanými 180° závěsy V pravých dveřích 220 mm odspodu s namontovanou kapsou pro schémata zapojení a 950 mm odspodu s namontovaným pultem pro schémata zapojení bez podlahových plechů V levé části podstavce je na hloubku namontovaná lišta pro uchycení kabelů, montážní body: 1. a 3. otvor v rámu zleva

Features

Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 600 mm
Výška včetně podstavce	2 200 mm
Počet dveří	2
Balení	1 ks
Netto hmotnost	132.628
Brutto hmotnost	142.729
EAN	4028177960091