

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 7993.188

Rozvodnicové skřínky KX

State: 1.7.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 7993.188 - Rozvodnicové skříňky KX dle specifikace

Modulová skříň, s dveřmi na závěsech, včetně proskleného okna a zámku s vložkou typu Doppelbart. Použití v souladu se seznamy uvolnění materiálů příslušné značky pro konkrétní projekt.

Features

Obj. č.	KX 7993.188
Technické údaje	Úhel otevření krytu je omezen černým upevňovacím lankem, délka 425 mm, na cca 90°
Materiál	Skříň: ocelový plech Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu Okénko: polykarbonát, 4 mm
Povrch	Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kryt s výřezem a vlepeným proskleným okénkem, nahoře se dvěma namontovanými otočnými uzávěry s 3mm vložkou typu Doppelbart, dole se závěsy Dno skříně bez příruby, s třemi výřezy vedle sebe (šířka × hloubka) 112,0 × 36,0 mm, vždy se 4 upevňovacími otvory na druhé straně o Ø 5,5 mm, rozměr od zadní hrany skříně až po zadní hranu výřezu 35,0 mm, od levé hrany skříně až po levou hranou levého výřezu 80,0 mm, od pravé hrany skříně po pravou hranu pravého výřezu 108,0 mm, prostřední výřez uprostřed mezi oběma dalšími Ø s dvěma otvory o Ø 20,5 mm, střed otvorů až po pravou hranu skříně 30,0 mm, střed otvorů až po zadní hranu skříně 50,0 a 80,0 mm Montážní deska Nosné lišty TH 35 × 7,5 mm, namontované na montážní desce, a kabelové kanály Upevňovací lanko, černé, délka 549 mm (volně přiložené) Průhledná fólie, adhezivní, DIN A4 (volně přiložena)
Protection category NEMA	NEMA 12

Features

Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 65
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 300 mm Hloubka: 155 mm
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 687,5 mm Výška průhledového okna: 190,5 mm
Number hinges	3
Balení	1 ks
Netto hmotnost	12.82
Brutto hmotnost	12.82
Číslo celní sazby	84879090
EAN	4028177972469