

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.226

Rozvádzač prúdu 24 V DC

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.226 - Rozvádzač prúdu 24 V DC podľa špecifikácie

Decentralised power distributor for 24V DC supply. For use in accordance with the project-specific approved-material lists for the relevant brand.

Features

Obj. č.	AX 7993.226
Materiál	Skriňa: oceľový plech Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Povrch	Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Montážna doska: pozinkovaná
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dvere so 180° pántami, so zavesením vpravo, namontované Prírubová doska s 2 výrezmi (šírka × hĺbka) 112 × 36 mm, vždy so 4 upevňovacími otvormi s Ø 5,5 mm na druhej strane Prírubová doska s 2 otvormi s Ø 16,5 mm, 2 otvormi s Ø 20,5 mm a jedným otvorom s Ø 25,5 mm 4 nástenné montážne držiaky na odstup od steny 40 mm (voľne priložené) Montážna doska dole s horizontálnym káblovým kanálom 75 × 75 mm, s dĺžkou 420 mm, montážna doska hore s horizontálnym káblovým kanálom 40 × 40 mm, s dĺžkou 420 mm, horizontálne káblové kanály sú prepojené s vertikálnym káblovým kanálom 25 × 40, o dĺžke 175 mm. 2 nosné lišty TH35/7,5 namontované horizontálne na montážnej doske, nosná lišta vľavo s dĺžkou 107 mm, vpravo s dĺžkou 437 mm Plastová rukoväť 2577.010 vrátane zámku VW-E1 (voľne priložená)
Oblasti použitia	Pre závody koncernu Volkswagen po celom svete, s výnimkou závodov v USA

Features

Poznámka	<p>Podľa podnikovej dohody 1.09 § 1.1.2 je nutné všetky zámky namontované na strojoch dodať zásadne bez kľúčov. Pre vlastnú potrebu dodávateľa je možné potrebné kľúče do valcových vložiek objednať zvlášť pod objednávacím číslom 2532.002.</p> <p>UL certifikácia podľa certifikátu č. 20190301 – E76083, pripravená na typové kvalifikácie UL 1, 12. Certifikácia sa obmedzuje len na prázdnu skriňu v stave pri dodaní, otvory v skrini musí zákazník uzavrieť podľa typovej kvalifikácie.</p>
Stupeň krytia NEMA	NEMA 4
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 380 mm Hĺbka: 210 mm
Balenie	1 pc(s).
Číslo colnej sadzby	94032080