

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.226

Rozváděč proudu 24 V DC

State: 8.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.226 - Rozváděč proudu 24 V DC dle specifikace

Decentralizovaný rozváděč proudu, pro 24 V DC napájení Použití v souladu se seznamy uvolnění materiálů příslušné značky pro konkrétní projekt.

Features

Obj. číslo	AX 7993.226
Popis výrobku	Kompaktní rozváděčová skříň na bázi AX 1039.000. Stabilní konstrukce z ocelového plechu sestávající z korpusu z jednoho kusu plechu, ohraňená a svařená, s ochranným žlábkem po obvodu otvoru pro dveře, zadní stěna s otvory pro držáky k upevnění na stěnu. Dno skříňe s přírubovou deskou z ocelového plechu. Dveře s pěnovým těsněním z PU, po obou stranách svislé dveřní děrované lišty, s připojením ochranného vodiče, přišroubované závěsy. Montážní deska: s otvorem pro uzemnění, s natištěným rastrem, upevněná kruhovými navařovacími maticemi.
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dveře se 180° závěsy, se zavěšením vpravo, namontované Přírubová deska s 2 výřezy (šířka × hloubka) 112 × 36 mm, vždy se 4 upevňovacími otvory o Ø 5,5 mm na druhé straně Přírubová deska s 2 otvory o Ø 16,5 mm, 2 otvory o Ø 20,5 mm a jedním otvorem o Ø 25,5 mm 4 nástěnné montážní držáky pro odstup od stěny 40 mm (volně přiloženy) Montážní deska dole s horizontálním kabelovým kanálem 75 × 75 mm, o délce 420 mm, montážní deska nahoře s horizontálním kabelovým kanálem 40 × 40 mm, o délce 420 mm, horizontální kabelové kanály jsou propojeny s vertikálním kabelovým kanálem 25 × 40, o délce 175 mm 2 nosné lišty TH35/7,5 namontované horizontálně na montážní desce, nosná lišta vlevo o délce 107 mm, vpravo o délce 437 mm Plastová rukojeť 2577.010 včetně zámku VW-E1 (volně přiložená)

Features

Oblasti použití	Pro závody koncernu Volkswagen po celém světě, s výjimkou závodů v USA
Poznámka	<p>Podle podnikové dohody 1.09 § 1.1.2 je nutné všechny zámky namontované na strojích dodat zásadně bez klíčů. Pro vlastní potřebu dodavatele lze potřebné klíče do válcových vložek objednat zvlášť pod objednacím číslem 2532.002.</p> <p>UL certifikace dle certifikátu č. 20190301 – E76083, připravena na typové kvalifikace UL 1, 12. Certifikace se omezuje jen na prázdnou skříň ve stavu při dodání, otvory ve skříni musí zákazník uzavřít podle typové kvalifikace.</p>
Stupeň krytí NEMA	NEMA 4
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 380 mm Hloubka: 210 mm
Balení	1 ks
Číslo celní sazby	94032080