

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.400

Rozvádzač prúdu 400 V AC

State: 25.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.400 - Rozvádzač prúdu 400 V AC podľa špecifikácie

Decentralised power distributor for 400V AC supply, with fitted bus-mounting fuse bases tested to IEC 61439. For use in accordance with the project-specific approved-material lists for the relevant brand.

Features

Obj. č.	AX 7993.400
Materiál	Skriňa: oceľový plech Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Povrch	Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Montážna doska: pozinkovaná
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dvere so 180° pántami, so zavesením vpravo, namontované Plastová rukoväť 2577.010 vrátane zámku VW-E1, namontovaná Prírubová doska s 12 otvormi s Ø 16,5 mm, 9 otvormi s Ø 25,5 mm, 2 otvormi s Ø 32,5 mm a jedným otvorom s Ø 50,5 mm, otvory sú uzavreté zaslepovacími zátkami Montážna doska opracovaná a osadená 5-pinovým prípojnicovým systémom (L1 – L3, N + PE), vrátane svoriek, pripojovacieho adaptéra 9612.000 a 11× poistkovými spodkami 9630.005 Skriňa, montážna doska a dvere s uzemňovacím káblom vopred zapojené na PE prípojnici a uzemnené 4 nástenné montážne držiaky na odstup od steny 40 mm (voľne priložené)
Poznámka	Podľa podnikovej dohody 1.09 § 1.1.2 je nutné všetky zámky namontované na strojoch dodať zásadne bez kľúčov. Pre vlastnú potrebu dodávateľa je možné potrebné kľúče do valcových vložiek objednať zvlášť pod objednávacím číslom 2532.002.
Stupeň krytia NEMA	NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 56

Features

Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 380 mm Hĺbka: 210 mm
---------	---

Balenie	1 pc(s).
---------	----------

Číslo colnej sadzby	94032080
---------------------	----------