

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.917

System řadových skříní VX25

State: 25.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.917 - Systém řadových skříní VX25 Mercedes-Benz Integra Standard

Rozváděčová skříň Daimler Integra s dveřmi na zadní straně nebo se zásuvnou zadní stěnou, bez montážní desky, k instalaci systému kabelového připojení.

Features

Obj. č.	VX 7993.917
Provedení	Se zadními dveřmi
Materiál	Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střecha: ocelový plech 1,5 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva Podlahové plechy: pozinkované Dveřní trubkový rám, pozinkovaný
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Dveře Střešní plech přišroubovaný čtyřmi transportními oky 2568.000 Podlahové plechy bez montážní desky Dvojkřídlé přední dveře se čtyřhranným dveřním trubkovým rámem, s namontovanými 180° závěsy 8618.330 a namontovanou vložkou zámku typu Doppelbart 8618.306 Dvojkřídlé zadní dveře se čtyřhranným dveřním trubkovým rámem, s namontovanými 130° závěsy a namontovanou vložkou zámku typu Doppelbart 8618.306 Vedlejší dveře navíc zajištěny otočnou pákou nahoře a dole Vyrovnání potenciálů pro střechu, bočnice a podlahové plechy zajistí při montáži automaticky kontaktní prvky

Features

Rozměry	Šířka: 1.200 mm
	Výška: 2.000 mm
	Hloubka: 500 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Počet dveří	2
Balení	1 ks
Netto hmotnost	140.84
Brutto hmotnost	151.2