

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7999.992

Venkovní klimatizace s invertorovou technikou

State: 24.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7999.992 - Venkovní klimatizace s inverterovou technikou pro datová mikrocentra

Venkovní klimatizační jednotka s inverterovou technologií, která umožňuje regulaci otáček kompresoru a regulaci množství chladiva a tím energetickou úsporu až 40 %.

Features

Obj. č.	SK 7999.992
Provedení	Systém je proveden jako redundantní zařízení
Popis funkce	Všechny klimatizační systémy pro datová mikrocentra jsou konstruovány jako dělená zařízení, aby bylo dosaženo hermetického oddělení mezi chladicím okruhem uvnitř sejfu i mimo sejf. To brání vnikání prachu a korozivních plynů. Vzduch je v sejfu veden horizontálně. Teplý vzduch je nasáván v zadní oblasti, ochlazený vzduch je vyfukován před 19" rovinou.
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Venkovní jednotka Super Digital Inverter Dálkové kabelové ovládání Řídicí sada DX Box pro přepínání zobrazení poruch/provozních hodin Termostat
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 13,9 A
Rozběhový proud (max.)	Při 50 Hz: 36 A
Remark (Dimension)	(2x)
Redundancy	Yes
Pre-Fuse (footnote)	(2x)
Noise Level general min	48 dB(A)
Noise Level general max	49 dB(A)
Rozměry	Šířka: 900 mm Výška: 795 mm Hloubka: 320 mm

Features

Rozsah provozních teplot	-15 °C...43 °C
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 25 A
Rozsah regulace	-15 °C...43 °C
Balení	1 ks
Číslo celní sazby	84159000
EAN	4028177654136
ECLASS 8.0	27180704