


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8084.000

# System radových skříň VX25

State: 29.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8084.000 - Systém radových skříň VX25 Základná skriňa

Štandard vo výrobe rozvádzačových skříň: rám skrine s dvoma čelnými dverami, zadnou stenou, montážnou doskou, strešným plechom, delenými podlahovými plechmi. Veľmi vhodné pre efektívne vybavenie skrine.



## Features

|          |  |
|----------|--|
| Obj. č.  | VX 8084.000  |
| Materiál | Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm<br>Strecha: oceľový plech 1,5 mm<br>Dvere: oceľový plech, 2,0 mm<br>Zadná stena: oceľový plech, 1,5 mm<br>Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm<br>Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm |
| Povrch   | Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním<br>Dvere, strecha a zadná stena: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba<br>Montážna doska a podlahové plechy: pozinkované             |
| Farba    | RAL 7035   |

# Features

|  |  |
|--|--|
| Rozsah dodávky                         | Rámová konštrukcia skrine<br>Dvere<br>Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu<br>Strešný plech<br>Zadná stena<br>Podlahové plechy<br>Montážna doska<br>2 montážne lišty 18 x 39 mm<br>Uzáver: Doppelbart, 3 mm |
| Rozmery                                | Šírka: 1.000 mm<br>Výška: 1.800 mm<br>Hĺbka: 400 mm  |
| Rozmery montážnej dosky (Š x V)        | 899 mm x 1.696 mm  |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 55  |
| Stupeň krytia NEMA                     | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Type rating podľa UL 50E               | Type 1<br>Type 12  |
| Kód IK                                 | IK10   |
| Počet dverí                            | 1  |
| Základný materiál                      | Sheet steel  |
| Balenie                                | 1 pc(s).   |
| Netto hmotnosť                         | 129,42 kg  |
| Brutto hmotnosť                        | 132,8 kg   |
| PCF per pack (cradle-to-gate)          | 370,06 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Note on PCF category                   | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared   |
| Číslo colnej sadzby                    | 94032080   |
| ETIM 9                                 | EC000261   |
| ETIM 8                                 | EC000261   |
| ECLASS 8.0                             | 27180101   |

# Features

---

Popis výrobku

Systém radovo spojených skříň VX, ŠxVxH: 1000x1800x400 mm,  
oceľový plech, s montážnou doskou, 1 dvere vpredú

# Approvals

---

Approvals

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

Certificates

Surface finish

Explanations

Manufacturer's declaration  
Declaration of conformity  
PCF-declaration