

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8105.550

Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech

State: 16.2.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8105.550 - Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech C4-H

Boční stěny, šroubovatelné, ocelový plech. Povrchová úprava analogicky k normě DIN EN ISO 12944 s třídou ochrany proti korozi C4-H.

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Obj. číslo | VX 8105.550 |
| Provedení | Povrstvení povrchu analogicky k normě DIN EN ISO 12944 Třída ochrany proti korozi C4-H |
| Materiál | Ocelový plech, 1,5 mm |
| Povrch | Strukturovaná prášková barva |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Včetně upevňovacího materiálu |
| Vhodné pro | Typ skříně: VX C4-H Výška: = 2.000 mm Hloubka: = 500 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 2 ks |
| Netto hmotnost | 23 |
| Brutto hmotnost | 24.2 |
| Číslo celní sazby | 94039910 |
| EAN | 4028177993723 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ETIM 8 | EC002524 |

Features

ECLASS 8.0

27182101