

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8108.235

Bočnice, na zoskrutkovanie, oceľový plech

State: 18.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8108.235 - Bočnice, na zoskrutkovanie, oceľový plech pre TS, TS IT

Side panels, screw-fastened, sheet steel, for TS.

Features

Obj. č.	TS 8108.235
Výhody	Automatické vyrovnanie potenciálov a vyššia ochrana EMC vďaka plochým držiakom s kontaktným prvkom Jednoduché umiestnenie vďaka pomocným pántom Uzemňovacie svorníky s kontaktnou plôškou
Materiál	Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch	Základná farba nanosená máčaním, na vonkajšej strane štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka	Ploché držiaky je možné namontovať podľa potreby z vonkajšej alebo vnútornej strany skrine Osaditeľná plocha: vonkajší rozmer – 100 mm
Vhodné pre	Typ skrine: TS TS IT Výška: 2.000 mm Hĺbka: 800 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	38 kg
Brutto hmotnosť	39,8 kg
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC002524

Features

ECLASS 8.0

27182101

Popis výrobku

Bočnica TS, na zoskrutkovanie, pre TS, TS IT, pre VxH: 2000x800 mm, oceľový plech.