

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8108.760 EMC bočnice

State: 9.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8108.760 - EMC bočnice pre VX

Automatic potential equalisation via assembly components, and a high level of EMC protection thanks to a special EMC seal.

Features

Obj. č.	VX 8108.760
Materiál	Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch	so zinko-horčíkovým náterom Na vonkajšej strane s práškovým nástrekom
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12
Vhodné pre	Typ skrine: VX Výška: = 2.000 mm Hĺbka: = 800 mm
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	37,8 kg
Brutto hmotnosť	38,8 kg
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27189264
Popis výrobku	Bočnica VX EMC, pre VxH: 2000x800 mm