


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8285.500

Systemy radových skříň TS 8

State: 25.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8285.500 - Systémy radových skříň TS 8

The TS 8 sheet steel baying system, with its symmetrical profile in the width and depth, offers a significant space gain, plus simple interior installation. This likewise ensures bayability from all sides. Additionally, the integral, automatic potential equalisation of all enclosure panels and the triple surface treatment ensure optimum safety.



Features

| | |
|----------|--|
| Obj. č. | TS 8285.500 |
| Materiál | Rámová konštrukcia skrine: ocelový plech, 1,5 mm Strecha: ocelový plech 1,5 mm Dvere: ocelový plech, 2,0 mm Zadná stena: ocelový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Montážna doska: ocelový plech, 3,0 mm |
| Povrch | Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Dvere, strecha a zadná stena: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Montážna doska a podlahové plechy: pozinkované |
| Farba | RAL 7035 |

Features

| | |
|--|---|
| Rozsah dodávky | Rámová konštrukcia skrine Dvere U jednokrídlových skríň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu Strešný plech Zadná stena 4 transportné oká Uzáver: Doppelbart, 3 mm Podlahové plechy Montážna doska 2 TS montážne lišty 18 x 38 mm |
| Rozmery | Šírka: 1.200 mm Výška: 1.800 mm Hĺbka: 500 mm |
| Rozmery montážnej dosky (Š x V) | 1.099 mm x 1.696 mm |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 55 |
| Stupeň krytia NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Type rating podľa UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Kód IK | IK09 |
| Počet dverí | 2 |
| Základný materiál | Sheet steel |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 164,635 kg |
| Brutto hmotnosť | 173,3 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | TS Bayed enclosure system, WHD: 1200x1800x500 mm, Sheet steel, with mounting plate, two doors at the front |

Approvals

Approvals

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Certificates

Surface finish

Explanations

Manufacturer's declaration
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK