


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8405.510

Systemy řadových skříní TS 8

State: 10.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8405.510 - Systémy řadových skříní TS 8

Systém řadových skříní TS 8 z ocelového plechu díky symetrickému profilu v šířce a hloubce získáte výrazně větší prostor a jednodušší vnitřní montáž. Tím je zaručena také možnost spojování ze všech stran. O optimální bezpečnost se postará integrované, automatické uzemnění všech plochých částí a trojitá povrchová úprava.



Features

Obj. číslo	TS 8405.510
Materiál	Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střecha: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Dveře U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Střešní plech Zadní stěna 4 transportní oka Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 500 mm

Features

Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55 ve spojení s bočními stěnami a podlahovými plechy
Stupeň krytí NEMA	NEMA 12 ve spojení s bočními stěnami a podlahovými plechy
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Kód IK	IK09
Počet dveří	1
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	48,8 kg
Brutto hmotnost	52 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	TS Řadová skříň, ŠxVxH: 400x2000x500 mm, ocelový plech, bez montážní desky, jednodvěřová

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificates	Povrch
Explanations	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK