


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8452.000

System radových skříň VX25, nerezová ocel'

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8452.000 - Systém radových skříň VX25, nerezová ocel'

Základná skriňa

Štandard vo výrobe rozvádzačových skříň z vysoko kvalitnej nerezovej ocele 1.4301 (AISI 304): rám skrine s čelnými dverami, zadnou stenou, montážnou deskou, strešným plechom, delenými podlahovými plechmi. Veľmi vhodné pre efektívne vybavenie skrine.



Features

Obj. č.	VX 8452.000
Materiál	Rámová konštrukcia skrine: nerezová ocel' 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Strecha: nerezová ocel' 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Dvere: nerezová ocel' 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Zadná stena: nerezová ocel' 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Podlahové plechy: nehrdzavejúca ocel' 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch	Rámová konštrukcia skrine a podlahové plechy: bez náteru Dvere, strecha a zadná stena: z vonkajšej strany jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400 Montážna doska: pozinkovaná

Features

Rozsah dodávky	Rámová konštrukcia skrine Dvere Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu Strešný plech Podlahové plechy Zadná stena Montážna doska Uzáver: Doppelbart, 3 mm 2 montážne lišty 18 x 39 mm
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 600 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	499 mm x 1.896 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55
Stupeň krytia NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12
Kód IK	IK10
Počet dverí	1
Poznámka	S ohľadom na tvrdosť materiálu odporúčame používať na vnútorné vybavenie samorezné skrutky s hviezdicovou drážkou 2486.400.
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	97,42 kg
Brutto hmotnosť	100,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	310,68
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Features

Popis výrobku

Systém radovo spojených skříň VX, ŠxVxH: 600x2000x600 mm,
nerezová ocel', 1.4301, s montážnou doskou, 1 dvere vpředu

Approvals

Approvals

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Certificates

Surface finish

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration