

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8457.000

# System řadových skříní VX25, nerez ocel

State: 14.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8457.000 - Systém řadových skříní VX25, nerez ocel

## Základní skříň

Standard ve výrobě rozváděčových skříní z vysoce kvalitní nerezové oceli 1.4301 (AISI 304): rám skříně s čelními dveřmi, zadní stěnou, montážní deskou, střešním plechem, dělenými podlahovými plechy. Velmi vhodné pro efektivní vybavení skříně.



## Features

|            |   |
|------------|---|
| Obj. číslo | VX 8457.000   |
| Materiál   | Rámová konstrukce skříně: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Střecha: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrošený povrch<br>Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbrošený povrch<br>Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrošený povrch<br>Podlahové plechy: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm |
| Povrch     | Rámová konstrukce skříně a podlahové plechy: bez nátěru<br>Dveře, střecha a zadní stěna: z vnější strany jemně zbrošený povrch, zrnitost 400<br>Montážní deska: pozinkovaná   |

# Features

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Rozsah dodávky                      | Rámová konstrukce skříně<br>Dveře<br>Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu<br>Střešní plech<br>Podlahové plechy<br>Zadní stěna<br>Montážní deska<br>Uzávěr: Doppelbart, 3 mm<br>2 montážní lišty 18 x 39 mm |
| Rozměry                             | Šířka: 600 mm<br>Výška: 1.800 mm<br>Hloubka: 500 mm  |
| Rozměry montážní desky (Š x V)      | 499 mm x 1.696 mm  |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 | IP 55  |
| Stupeň krytí NEMA                   | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Type rating podle UL 50E            | Typ 1<br>Typ 12  |
| Kód IK                              | IK10   |
| Počet dveří                         | 1  |
| Poznámka                            | S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou 2486.400.   |
| Základní materiál                   | Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)   |
| Balení                              | 1 ks   |
| Netto hmotnost                      | 89,2 kg  |
| Brutto hmotnost                     | 91,75 kg   |
| Číslo celní sazby                   | 94032080   |
| ETIM 9                              | EC000261   |
| ECLASS 8.0                          | 27180101   |
| Popis výrobku                       | Řadová skříň VX25, ŠxVxH: 600x1800x500 mm, nerez ocel, 1.4301, s montážní deskou, jednodveřová   |

# Approvals

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approvals    | Bureau Veritas<br>DNV<br>UL + C-UL (listed)                    |
| Certificates | Povrch   |
| Explanations | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK<br>PCF-declaration |

---