


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8458.000

System radových skříň VX25, nerezová ocel'

State: 19.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8458.000 - Systém radových skříň VX25, nerezová ocel' IP 66/NEMA 4X

Maximum protection category and global use – tested to European and American standards in high-grade stainless steel 1.4301 (AISI 304): Enclosure frame with front door, rear panel, mounting plate, roof plate, base



Features

Obj. č.	VX 8458.000
Materiál	Rámová konštrukcia skrine: nerezová ocel' 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Strecha: nerezová ocel' 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Dvere: nerezová ocel' 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Zadná stena: nerezová ocel' 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Podlahový plech: nehrdzavejúca ocel' 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch	Rámová konštrukcia skrine a podlahové plechy: bez náteru Dvere, strecha a zadná stena: z vonkajšej strany jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400 Montážna doska: pozinkovaná

Features

Rozsah dodávky	Rámová konštrukcia skrine Dvere Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu Strecha Podlahový plech Zadná stena Montážna doska Uzáver: Doppelbart, 3 mm 2 montážne lišty 18 x 39 mm
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 600 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	699 mm x 1.896 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66
Stupeň krytia NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Kód IK	IK10
Počet dverí	1
Poznámka	S ohľadom na tvrdosť materiálu odporúčame používať na vnútorné vybavenie samorezné skrutky s hviezdicovou drážkou 2486.400. Pre kombinácie radového spojenia je možné použiť štandardnú spojku pre radové spojenie VX so zachovaním stupňa krytia IP 66 / NEMA 4X.
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	129,6 kg

Features

Brutto hmotnosť	143,6 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	397,75
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Systém radovo spojených skříň VX IP66 / NEMA 4x, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, s montážnou doskou, pozinkovaný oceľový plech, jednodverová, dvere vpredu

Approvals

Approvals	DNV UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration