


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8458.000

System řadových skříní VX25, nerez ocel

State: 2.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8458.000 - Systém řadových skříní VX25, nerez ocel IP 66/NEMA 4X

Maximální stupeň krytí a možnost použití po celém světě díky testování podle nejvyšších evropských a amerických norem, z vysoce kvalitní nerez oceli 1.4301 (AISI 304): Rám skříně s čelními dveřmi, zadní stěnou, montážní deskou, střešním plechem, podlahou



Features

Obj. číslo	VX 8458.000
Materiál	Rámová konstrukce skříně: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Střecha: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrošený povrch Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbrošený povrch Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrošený povrch Podlahový plech: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně a podlahové plechy: bez nátěru Dveře, střecha a zadní stěna: z vnější strany jemně zbrošený povrch, zrnitost 400 Montážní deska: pozinkovaná

Features

Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Dveře Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Střecha Podlahový plech Zadní stěna Montážní deska Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 montážní lišty 18 x 39 mm Řadové těsnění
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 600 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	699 mm x 1.896 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Stupeň krytí NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Typ 12
Kód IK	IK10
Počet dveří	1
Poznámka	S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou 2486.400. Pro kombinace řadového spojení lze použít standardní spojku pro řadové spojení VX se zachováním stupně krytí IP 66 / NEMA 4X.
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	129,6 kg

Features

Brutto hmotnost	143,6 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Řadová skříň VX25 IP66 / NEMA4x, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, nerez ocel, 1.4301, s montážní deskou, ocelový plech, jednodvéřová

Approvals

Approvals	DNV-GL UL + C-UL (listed)
Certificates	Povrch
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK