

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8486.510

Systemy řadových skříní TS 8

State: 6.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8486.510 - Systémy řadových skříní TS 8

Systém řadových skříní TS 8 z ocelového plechu díky symetrickému profilu v šířce a hloubce získáte výrazně větší prostor a jednodušší vnitřní montáž. Tím je zaručena také možnost spojování ze všech stran. O optimální bezpečnost se postará integrované, automatické uzemnění všech plochých částí a trojitá povrchová úprava.



Features

Obj. číslo	TS 8486.510
Materiál	Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střecha: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Dveře U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Střešní plech Zadní stěna 4 transportní oka Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 montážní příčky namontované na hloubku skříně
Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 1.800 mm Hloubka: 600 mm

Features

Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55 ve spojení s bočními stěnami a podlahovými plechy
Stupeň krytí NEMA	NEMA 12 ve spojení s bočními stěnami a podlahovými plechy
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Kód IK	IK09
Počet dveří	1
2 supportstrips in depth	Yes
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	49,115 kg
Brutto hmotnost	51,7 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	TS Řadová skříň, ŠxVxH: 400x1800x600 mm, ocelový plech, bez montážní desky, jednodvěřová

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificates	Povrch
Explanations	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK