



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.065

Bočnice podstavce, 100 mm

State: 22.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.065 - Bočnice podstavce, 100 mm pro přední a zadní díly podstavce

Montáž mezi díly podstavce. Při výšce 200 mm mohou být použity také dvě bočnice podstavce po 100 mm. Pro stabilizaci dílů podstavců propojených v řadě mohou být bočnice podstavců namontovány pootočené o 90°.

Features

Obj. č.	TS 8601.065
Materiál	Ocelový plech
Povrch	S nástřikem
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	2 bočnice podstavce Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn	Pro stabilizaci dílů podstavců propojených v řadě mohou být bočnice podstavců o výšce 100 mm namontovány pootočené o 90°. Zde jsou nutné spojovací díly pro řadové propojení podstavce
Rozměry	Výška: 100 mm
Vhodné pro	Typ skříně: TS: = 600 mm Typ skříně: SE Typ skříně: CM Typ skříně: TP Typ skříně: PC Typ skříně: IW Typ skříně: TS IT
Balení	2 ks
Netto hmotnost	2
Brutto hmotnost	2.07
Číslo celní sazby	94039910
EAN	4028177237193
E-Number Sweden	E7239656

Features

ECLASS 8.0

27182003