


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8601.680 Příčný nosník

State: 15.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8601.680 - Příčný nosník pro VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, chiller Blue e+

Pro zvýšení stability přesahuje příčný nosník vpředu a vzadu o 138 mm přes podlahový rám skříně.



## Features

Obj. číslo	TS 8601.680
Popis výrobku	Pro zvýšení stability přečnává příčný nosník vpředu a vzadu o 138 mm přes podlahový rám skříně. Zadní část lze pro hlubší skříně vytáhnout a opět přišroubovat. Pro přišroubování k podlaze a skříně jsou k dispozici montážní otvory na boku, vpředu a vzadu. Kolečka a nivelační nohy mohou být upevněny na přivařených maticích M12.
Výhody	Pro vyšší bezpečnost práce Nastavitelná na hloubku skříně
Materiál	Ocelový plech
Povrch	S nástřikem
Barva	RAL 7015
Rozsah dodávky	1 traverza vlevo 1 traverza vpravo
Možnosti montáže	Pro přišroubování k podlaze a skříně jsou k dispozici montážní otvory na boku, vpředu a vzadu. U chilleru Blue e+ lze použít traverzu jako prvek podstavce
Poznámka	Dbejte na dostatečnou stabilitu a ochranu před převrácením!
Rozměry	Výška: 70 mm

# Features

Vhodné pro	Typ skříně: VX TS VX SE TP PC IW Hloubka: = 600 mm = 800 mm
Vhodné pro hloubku	600 mm 800 mm
Balení	2 ks
Netto hmotnost	10 kg
Brutto hmotnost	10,139 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	39,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Popis výrobku	TS přestavitelný nosník, pro H: 600/800 mm