

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8608.000

System radových skříň VX25

State: 12.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8608.000 - Systém radových skříň VX25 Základná skriňa

Štandard vo výrobe rozvádzačových skříň: rám skrine s čelnými dverami, zadnou stenou, montážnou doskou, strešným plechom, delenými podlahovými plechmi. Veľmi vhodné pre efektívne vybavenie skrine.



Features

| | |
|----------|--|
| Obj. č. | VX 8608.000 |
| Materiál | Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm Strecha: oceľový plech 1,5 mm Dvere: oceľový plech, 2,0 mm Zadná stena: oceľový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm |
| Povrch | Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Dvere, strecha a zadná stena: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Montážna doska a podlahové plechy: pozinkované |
| Farba | RAL 7035 |

Features

| | |
|--|--|
| Rozsah dodávky | Rámová konštrukcia skrine Dvere Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu Strešný plech Zadná stena Podlahové plechy Montážna doska 2 montážne lišty 18 x 39 mm Uzáver: Doppelbart, 3 mm |
| Rozmery | Šírka: 600 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 800 mm |
| Rozmery montážnej dosky (Š x V) | 499 mm x 1.896 mm |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 55 |
| Stupeň krytia NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Type rating podľa UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Kód IK | IK10 |
| Počet dverí | 1 |
| Základný materiál | Sheet steel |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 101,3 kg |
| Brutto hmotnosť | 105,8 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 295,42 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Číslo colnej sadzby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Features

Popis výrobku

Systém radovo spojených skříň VX, ŠxVxH: 600x2000x800 mm,
oceľový plech, s montážnou doskou, jednodverová, dvere vpredu

Approvals

Approvals

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Certificates

Surface finish

Explanations

Manufacturer's declaration
Declaration of conformity
PCF-declaration