


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.605 Presklené dvere

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.605 - Presklené dvere pre TS, TS IT, VX SE

Instead of a sheet steel door or rear panel.



## Features

Obj. č.	TS 8610.605
Materiál	Rám: hliníkový pretlačovaný profil Rohové diely: zinkový tlakový odliatok Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba
Farba	Rám: RAL 7035 Rohové diely: RAL 7035 Presklená plocha (s potlačou vo vnútri): RAL 9005
Rozsah dodávky	Rám presklených dverí s bezpečnostným sklom Tyčový uzáver s vložkou typu Doppelbart 180° pánty (4 kusy)
Priehľadová plocha	Šírka priehľadového okna: 460 mm Výška priehľadového okna: 1.840 mm
Výška priehľadového okna	1 840 mm
Montážny pokyn	Pri montáži namiesto zadnej steny sú potrebné uzatváracie diely.

# Features

---

Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Vhodné pre	Typ skrine: TS TS IT VX SE Šírka: = 600 mm Výška: = 2.000 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	10,5 kg
Brutto hmotnosť	12,5 kg
Číslo colnej sadzby	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	TS presklené dvere, pre TS, TS IT, SE, pre ŠxV: 600x2000 mm.