


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.680 Prosklené dveře

State: 5.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.680 - Prosklené dveře pro TS 8

Prosklené dveře pro TS 8 namísto dvířek z ocelového plechu nebo zadní stěny.



Features

Obj. číslo	TS 8610.680
Popis výrobku	Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny.
Materiál	Rám: hliníkový protlačovaný profil Rohové díly: zinkový tlakový odlitek Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035 Okénko (s potiskem uvnitř): RAL 7015
Rozsah dodávky	Rám prosklených dveří s bezpečnostním sklem Tyčový uzávěr s vložkou typu Doppelbart 180° závěsy (4 kusy) Průhledová plocha: š – 140 mm, v – 160 mm
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 460 mm Výška průhledového okna: 1.640 mm
Výška průhledového okna	1 640 mm

Features

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Vhodné pro	Typ skříně: DK-TS TS 8 SE Šířka: = 600 mm Výška: = 1.800 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	11,97 kg
Brutto hmotnost	12,6 kg
Číslo celní sazby	76101000
ECLASS 8.0	27182204