

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.800 Presklené dvere

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.800 - Presklené dvere pre TS 8

Glazed doors for TS 8 instead of a sheet steel door or rear panel.



Features

Obj. č.	TS 8610.800
Materiál	Rám: hliníkový pretlačovaný profil Rohové diely: zinkový tlakový odliatok Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035 Okienko (s potlačou vo vnútri): RAL 7015
Rozsah dodávky	Rám presklených dverí s bezpečnostným sklom Tyčový uzáver s vložkou typu Doppelbart 180° pánty (4 kusy) Priehľadová plocha: š – 140 mm, v – 160 mm
Priehľadová plocha	Šírka priehľadového okna: 640 mm Výška priehľadového okna: 1.840 mm
Výška priehľadového okna	1 840 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55

Features

Vhodné pre	Typ skrine: DK-TS TS 8 SE Šírka: = 800 mm Výška: = 2.000 mm
------------	---

Balenie	1 pc(s).
---------	----------

Netto hmotnosť	33,25 kg
----------------	----------

Brutto hmotnosť	35 kg
-----------------	-------

Číslo colnej sadzby	76101000
---------------------	----------

ECLASS 8.0	27182204
------------	----------
