

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.805 Prosklené dveře

State: 13.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.805 - Prosklené dveře pro TS, TS IT, VX SE

Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny.



Features

Obj. č.	TS 8610.805
Materiál	Rám: hliníkový protlačovaný profil Rohové díly: zinkový tlakový odlitek Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	Rám: RAL 7035 Rohové díly: RAL 7035 Prosklená plocha (s potiskem uvnitř): RAL 9005
Rozsah dodávky	Rám prosklených dveří s bezpečnostním sklem Tyčový uzávěr s vložkou typu Doppelbart 180° závěsy (4 kusy)
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 660 mm Výška průhledového okna: 1.840 mm
Výška průhledového okna	1 840 mm
Montážní pokyn	Při montáži namísto zadní stěny jsou zapotřebí uzavírací díly

Features

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Vhodné pro	Typ skříně: TS TS IT VX SE Šířka: = 800 mm Výška: = 2.000 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	16
Brutto hmotnost	17
Číslo celní sazby	76101000
EAN	4028177693852
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204