

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.885 Prosklené dveře

State: 4.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.885 - Prosklené dveře pro TS, TS IT, VX SE

Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny.



Features

| | |
|-------------------------|--|
| Obj. číslo | TS 8610.885 |
| Popis výrobku | Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny. |
| Materiál | Rám: hliníkový protlačovaný profil Rohové díly: zinkový tlakový odlitek Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm |
| Povrch | Strukturovaná prášková barva |
| Barva | Rám: RAL 7035 Rohové díly: RAL 7035 Prosklená plocha (s potiskem uvnitř): RAL 9005 |
| Rozsah dodávky | Rám prosklených dveří s bezpečnostním sklem Tyčový uzávěr s vložkou typu Doppelbart 180° závěsy (4 kusy) |
| Průhledová plocha | Šířka průhledového okna: 660 mm Výška průhledového okna: 1.640 mm |
| Výška průhledového okna | 1 640 mm |
| Montážní pokyn | Při montáži namísto zadní stěny jsou zapotřebí uzavírací díly |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55 |
| Vhodné pro | Typ skříně: TS TS IT VX SE Šířka: = 800 mm Výška: = 1.800 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 14,77 kg |
| Brutto hmotnost | 15,6 kg |
| Číslo celní sazby | 76101000 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Popis výrobku | TS Prosklené dveře, pro TS, TS IT, SE, pro ŠxV: 800x1800 mm |