

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.100

TS systémové chassis 17 x 73 mm

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.100 - TS systémové chassis 17 x 73 mm

For universal skeleton structures or partial assembly. Simply locate into the punchings and secure.



Features

Obj. č.	TS 8612.100
Prevedenie	Pre vonkajšiu montážnu rovinu
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacích skrutiek
Dĺžka	940 mm
Možnosti montáže	Na vertikálny profil skrine TS, VX SE: na vnútornej montážnej rovine, po celom obvode, s výškovým presadením Na horizontálnom profile skrine VX SE hore, na hĺbku V TP cez lištu pre vnútorné vybavenie: na šírku, pre vonkajšiu montážnu rovinu Ako montážna sada pre prístrojové police v TS, VX SE, na jednoduché zavesenie a zaistenie
Montážny pokyn	Pri montáži do TP je nutná lišta pre vnútorné vybavenie
Vhodné pre	Typ skrine: VX SE TP PC IW TX CableNet Šírka/hĺbka: 1.000 mm
Balenie	4 pc(s).

Features

Netto hmotnosť	3,956 kg
Brutto hmotnosť	4,26 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	Systémové chasis TS 17 x 73 mm, pre vonkajšiu montážnu rovinu: Š/H: 1000 mm, D: 940 mm