

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8614.675

Delené montážne dosky

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8614.675 - Delené montážne dosky pre TS, VX SE

For universal interior installation and additional mounting levels.



Features

Obj. č.	TS 8614.675
Materiál	oceľový plech, 2,5 mm
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka	Delené montážne dosky sa pomocou priloženého upevňovacieho príslušenstva upevňujú priamo na zvislé profily skrine, v jednej rovine s vnútornou montážnou rovinou. V tejto montážnej polohe (na šírku aj na hĺbku) tvorí jednu rovinu so systémovým chassis TS 17 x 73 mm a montážnymi výstuhami TS pre vnútornú montážnu rovinu.
Poznámka k obj. č.	Hodí sa tiež na montáž do skriň pre PC na báze TS za spodnými prednými dverami, IW skrine o výške 900 a 1000 mm.
Rozmery	Šírka: 500 mm Výška: 775 mm
Vhodné pre typ skrine	TS VX SE

Features

Vhodné pre	Typ skrine: TS VX SE Šírka: = 600 mm Hĺbka: = 600 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	9,5 kg
Brutto hmotnosť	9,76 kg
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Popis výrobku	TS delená montážna doska, pre TS, SE, ŠxV: 500x775 mm