

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8614.840

Delené montážne dosky

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8614.840 - Delené montážne dosky pre TS, VX SE

For universal interior installation and additional mounting levels.



Features

Obj. č.	TS 8614.840
Materiál	oceľový plech, 2,5 mm
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka	Delené montážne dosky sa pomocou priloženého upevňovacieho príslušenstva upevňujú priamo na zvislé profily skrine, v jednej rovine s vnútornou montážnou rovinou. V tejto montážnej polohe (na šírku aj na hĺbku) tvorí jednu rovinu so systémovým chassis TS 17 x 73 mm a montážnymi výstuhami TS pre vnútornú montážnu rovinu.
Rozmery	Šírka: 700 mm Výška: 300 mm
Vhodné pre typ skrine	TS VX SE

Features

Vhodné pre	Typ skrine: TS VX SE Šírka: = 400 mm = 800 mm Hĺbka: = 400 mm = 800 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	5,176 kg
Brutto hmotnosť	5,448 kg
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Popis výrobku	TS delená montážna doska, pre TS, SE, ŠxV: 700x300 mm