

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8615.000

# System řadových skříní VX25

State: 15.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8615.000 - Systém řadových skříní VX25 Základní skříň

Standard ve výrobě rozváděčových skříní: rám skříně s čelními dveřmi, zadní stěnou, montážní deskou, střešním plechem, dělenými podlahovými plechy. Velmi vhodné pro efektivní vybavení skříně.



## Features

|            |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo | VX 8615.000                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiál   | Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm<br>Střecha: ocelový plech 1,5 mm<br>Dveře: ocelový plech, 2,0 mm<br>Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm<br>Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm<br>Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm |
| Povrch     | Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením<br>Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanosená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva<br>Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované                |
| Barva      | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                  |

# Features

|                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozsah dodávky                      | Rámová konstrukce skříně<br>Dveře<br>Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu<br>Střešní plech<br>Zadní stěna<br>Podlahové plechy<br>Montážní deska<br>2 montážní lišty 18 x 39 mm<br>Uzávěr: Doppelbart, 3 mm |
| Rozměry                             | Šířka: 600 mm<br>Výška: 1.200 mm<br>Hloubka: 500 mm                                                                                                                                                                    |
| Rozměry montážní desky (Š x V)      | 499 mm x 1.096 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                  |
| Stupeň krytí NEMA                   | NEMA 1<br>NEMA 12                                                                                                                                                                                                      |
| Type rating podle UL 50E            | Typ 1<br>Typ 12                                                                                                                                                                                                        |
| Kód IK                              | IK10                                                                                                                                                                                                                   |
| Počet dveří                         | 1                                                                                                                                                                                                                      |
| Základní materiál                   | Ocelový plech                                                                                                                                                                                                          |
| Balení                              | 1 ks                                                                                                                                                                                                                   |
| Netto hmotnost                      | 64,11 kg                                                                                                                                                                                                               |
| Brutto hmotnost                     | 66 kg                                                                                                                                                                                                                  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)             | 162,6 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                |
| Upozornění ke třídě PCF             | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení                                                                                                     |
| Číslo celní sazby                   | 94032080                                                                                                                                                                                                               |
| ETIM 9                              | EC000261                                                                                                                                                                                                               |
| ETIM 8                              | EC000261                                                                                                                                                                                                               |
| ECLASS 8.0                          | 27180101                                                                                                                                                                                                               |

# Features

---

Popis výrobku

Řadová skříň VX25, ŠxVxH: 600x1200x500 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodveřová

# Approvals

---

Approvals

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

Certificates

Povrch

Explanations

Prohlášení výrobce  
Prohlášení o shodě  
Prohlášení o shodě UK  
PCF-declaration