

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.160

## Systemové chassis 23 x 64 mm

State: 8.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.160 - Systémové chassis 23 x 64 mm pre VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

For variable, individual interior installation of the enclosure frame on the inner mounting level, and for installation in compact enclosures.



## Features

Obj. č.	VX 8617.160
Výhody	Jednoducho zaveste do systémového dierovania a priskrutkujte Systémové dierovanie na všetkých štyroch stranách Hore a dole s dierovaním pre kietkové matice na upevnenie vlastných komponentov pomocou metrických skrutiek
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže VX	V skrini šírky/výšky/hĺbky 1200 mm, na vnútornej montážnej rovine
Možnosti montáže VX SE	V skrini šírky 1200 mm, na vnútornej montážnej rovine, v kombinácii s adaptérovou lištou pre kompatibilitu VX a v podlahe
Možnosti montáže AX	V skrini šírky/výšky 1200 mm, v kombinácii s lištou pre vnútornú montáž AX a podlahovú montážnu lištu pre AX
Možnosti inštalácie AX z nehrdzavejúcej ocele	Vo výške/šírke rozvádzača 1200 mm, v spojení s podlahovou montážnou lištou

# Features

---

VX base/plinth installation options	In base/plinth width/depth 1200 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with base/plinth installation bracket
Vhodné pre	Typ skrine: VX VX IT VX SE AX Suitable for width or height or depth: 1.200 mm
Vhodné pre	Systém podstavca VX
Balenie	4 pc(s).
Netto hmotnosť	4,8 kg
Brutto hmotnosť	5,12 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	26,59
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	Systémové chasis VX 23 x 64 mm, pre vnútornú montážnu rovinu, pre š/v/h: 1200 mm

# Approvals

---

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------