


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.170

Systemové chassis 23 x 64 mm

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.170 - Systémové chassis 23 x 64 mm pre VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

For variable, individual interior installation of the enclosure frame on the inner mounting level, and for installation in compact enclosures.



Features

Obj. č.	VX 8617.170
Výhody	Jednoducho zaveste do systémového dierovania a priskrutkujte Systémové dierovanie na všetkých štyroch stranách Hore a dole s dierovaním pre kietkové matice na upevnenie vlastných komponentov pomocou metrických skrutiek
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže VX	V skrini výšky 1400 mm, na vnútornej montážnej rovine
Možnosti montáže AX	V skrini výšky 1400 mm, v kombinácii s lištou pre vnútornú montáž AX a podlahovú montážnu lištu pre AX
Možnosti inštalácie AX z nehrdzavejúcej ocele	Vo výške rozvádzača 1400 mm, v spojení s podlahovou montážnou lištou
Vhodné pre	Typ skrine: VX VX IT AX Suitable for width or height or depth: 1.400 mm

Features

Balenie	4 pc(s).
Netto hmotnosť	5 kg
Brutto hmotnosť	5,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	31,04
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	Systémové chasis VX 23 x 64 mm, pre vnútornú montážnu rovinu, pre š/v/h: 1400 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------