


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.570

Delené montážne dosky

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.570 - Delené montážne dosky pre VX, VX SE, PC, IW

To accommodate additional components inside the enclosure. Partial mounting plates can be used extremely flexibly, providing a platform for a diverse range of applications.

Features

Obj. č.	VX 8617.570
Materiál	oceľový plech, 2,5 mm
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre šírku dverí	800 mm
Možnosti montáže	Vstavanie je možné voliteľne vykonať na stojato ako vertikálnu montážnu plochu alebo naležato ako horizontálnu policu. Upevnenie sa vykonáva priamo na profil skrine. Pri povytiahnutej montáži sa upevnenie vykonáva pomocou systémového chassis na ľubovoľnej montážnej rovine v skrini. Pri viacstupňovej vstavbe delených montážnych dosiek za sebou je možné tieto dosky namontovať pomocou upevňovacích pántov ako otočné, aby bol zaistený rýchly prístup k rovinám za nimi.
Poznámka	Pre montáž do VX SE, PC, IW je vyžadovaná adaptérová lišta VX.
Rozmery	Šírka: 700 mm Hĺbka: 400 mm
Vhodné pre typ skrine	VX VX SE PC
Vhodné pre	Typ skrine: VX VX SE PC Šírka: = 800 mm Hĺbka: = 500 mm = 800 mm
Balenie	1 pc(s).

Features

Netto hmotnosť	7 kg
Brutto hmotnosť	7,3 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	28,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Popis výrobku	Delená montážna doska VX, rozmery: 700x400 mm