


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.580

Delené montážne dosky

State: 7.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.580 - Delené montážne dosky pre VX, VX SE, PC, IW

To accommodate additional components inside the enclosure. Partial mounting plates can be used extremely flexibly, providing a platform for a diverse range of applications.

Features

Obj. č.	VX 8617.580
Materiál	oceľový plech, 2,5 mm
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre šírku dverí	800 mm
Možnosti montáže	<p>Vstavanie je možné voliteľne vykonať na stojato ako vertikálnu montážnu plochu alebo naležato ako horizontálnu policu.</p> <p>Upevnenie sa vykonáva priamo na profil skrine.</p> <p>Pri povytiahnutej montáži sa upevnenie vykonáva pomocou systémového chassis na ľubovoľnej montážnej rovine v skrini.</p> <p>Pri viacstupňovej vstavbe delených montážnych dosiek za sebou je možné tieto dosky namontovať pomocou upevňovacích pántov ako otočné, aby bol zaistený rýchly prístup k rovinám za nimi.</p> <p>Vo VX SE na vertikálnom profile skrine v spojení s adaptérovou lištou VX</p>
Poznámka	Pre montáž do VX SE, PC, IW je vyžadovaná adaptérová lišta VX.
Rozmery	Šírka: 700 mm Hĺbka: 700 mm
Vhodné pre typ skrine	VX VX SE PC
Vhodné pre	Typ skrine: VX VX SE PC Šírka: = 800 mm Hĺbka: = 800 mm

Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	11,271 kg
Brutto hmotnosť	11,864 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	45,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Popis výrobku	Delená montážna doska VX, rozmery: 700x700 mm